

## GALEA

5071PJH125P30-10

EAN 4031582378894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
|-----------------|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Hałas ruchowy | ● ● ● ○ ○ |
|---------------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Odejście | ● ● ● ● ○ |
|----------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |
|----------------------|-----------|

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Galea                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa      |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 162 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 66 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,544 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe        |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu         |
| Średnica             | 125 mm                  |
| Szerokość Bieżnia    | 30 mm                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A              |

## OBUDOWA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiał               | Poliamid            |
| Kształt Widelec        | Zamknięte           |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg                 | 40 mm               |
| Promień działania koła | 129 mm              |
| Zasięg działania koła  | 258 mm              |
| Średnica kopuły        | 59 mm               |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 10 mm          |

# GALEA

5071PJH125P30-10

EAN 4031582378894



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

