

LUMINA

AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582341416



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни коледа
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	56 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.09 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Вилка Колело, затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	62 mm
Интерференция при завъртане	124 mm
Диаметър на купол	0 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Графитно черно (RAL9011)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	7 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	7 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	8 mm

LUMINA

AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582341416

Номер на поръчката 00071687

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

