

STYLEA

5925UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Stylea |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 100 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 84 mm |
| Largeur totale | 54 mm |
| Poids global | 0.18 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 87 mm |
| Diamètre d'encombrement | 174 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe | Rivelé |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 11 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Type de raccord | Plaque carrée |
| Longueur de plaque | 38 mm |
| Largeur de plaque | 38 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 28 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 28 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 4.4 mm |