

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lager	Boorgat, onbewerkt
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Asgatdiameter	190 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	630 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	525 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1260 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	1,36 kg

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Bestelnummer 00830877
Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Bestelnummer 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.