

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Numéro de commande 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	14 mm
Largeur du corps de roue	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	180 kg
Capacité de charge à 6 km/h	140 kg
Capacité de charge statique	360 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,4 kg

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Numéro de commande 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

