

## GALEA STAINLESS

5085PJC125R05-22X40

EAN 4031582336527



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●● |

## 核心属性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 产品名称      | Galea stainless |
| 外壳类型      | 带轮刹的旋转脚轮        |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮  |
| 3 km/h的载重 | 100 kg          |
| 不锈        | ✓               |
| 静态载重      | 200 kg          |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C         |
| 最高温度范围    | 60 ° C          |
| 总高        | 162 mm          |

## 轮子

|          |            |
|----------|------------|
| 轮体材料     | 聚丙烯        |
| 胎面材料     | 热塑性橡胶      |
| 轴承       | 精密滚珠轴承，不锈钢 |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置    |
| 直径       | 125 mm     |
| 胎面宽度     | 30 mm      |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A     |

## 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材料   | 聚酰胺             |
| 支架形状 | 已关闭             |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 偏移量  | 40 mm           |
| 转向干涉 | 205 mm          |

## 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 22 mm  |
| 螺栓长度  | 40 mm  |

## 其他信息

设计用于以下托盘尺寸：轨道宽度：约：2.75 mm，槽宽：约 5.7 mm，槽深：> 10 mm。

# GALEA STAINLESS

5085PJC125R05-22X40

EAN 4031582336527



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

