

# DURATECH

U00050x20-Ø8 Natur

EAN 4031582447699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |       |
|--------|-------|
| 롤 성능   | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성   | ●●●●● |
| 부식방지   | ●●●○○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Duratech         |
| 하우징 유형         | 휠                |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 55 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요              |
| 스테인리스          | 아니요              |
| 정지 중 하중용량      | 110 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C            |
| 전체 체중          | 0.02 kg          |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드      |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일   |
| 베어링        | 플레인 베어링    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 50 mm      |
| 트레드 폭      | 20 mm      |
| 차축 홀 직경    | 8 mm       |
| 허브 길이      | 21.7 mm    |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D |

