

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Número de comanda 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Roda de color | Grafit negre (RAL9011) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 108 mm |
| Banda de rodadura ample | 36 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 12 mm |
| Longitud del cub | 44,4 mm |
| Corporació ample | 36 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 65 Shore D |

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte | Basetech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 160 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 320 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Pes total | 0,154 kg |

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Número de comanda 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

