



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Novatech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 160 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 130 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 320 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 0,38 kg                       |

#### WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Staal, ijzer                  |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten         |
| Lager                         | Precisie kogellagers (RS/2RS) |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)          |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes               |
| Diameter                      | 80 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                         |
| Asgatdiameter                 | 20 mm                         |
| Naaflengte                    | 14 mm                         |
| Breedte wielkern              | 25 mm                         |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                    |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D                    |

