

## LEVINA STAINLESS

5380UAC150P30-13

EAN 4031582364101



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○   |
| Odejście             | ● ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Levina stainless                         |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Tak                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 190 mm                                   |

## OBUDOWA

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                                       |
| Kształt Widelec        | Wąski                                          |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Wysięg                 | 38 mm                                          |
| Promień działania koła | 113 mm                                         |
| Zasięg działania koła  | 226 mm                                         |

## KOŁO

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                               |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                     |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                        |
| Średnica             | 150 mm                                 |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                  |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                             |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                             |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm          |



Nagroda  
Universal  
Design  
Award



Klub  
Projektant  
Deutscher

# LEVINA STAINLESS

5380UAC150P30-13


EAN 4031582364101



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---



Nagroda  
Universal  
Design  
Award



Klub  
Projektant  
Deutscher