SOCKET

Kunststoff Huelse R20-22/11

EAN 4031582090130

Numéro de commande 00000040



RACCORD

Diamètre du trou central	22 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Prise de courant
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids	0.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH