

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602  
Bestelnummer 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
	zacht
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, met foam loopvlak
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Zwart
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	175 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaf lengte	44 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	70 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	75 kg
Statisch Draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602  
Bestelnummer 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

