

DESIGN DU COUVERCLE

2076PIP125R26-28S45

EAN 4031582360929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Design du couvercle |
| Type | Roulette pivotante avec central, Blocage total |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Statique Capacité de charge | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 163 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| | souple |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 75 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Fermé |
| Pivot | Deux courses de billes |
| Déport | 41 mm |
| Rayon d'encombrement | 103,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 207 mm |

RACCORD

| | |
|-----------------|--|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées |
| Diamètre Œil | 28 mm |
| Longueur Œil | 96 mm |



Prix Red Dot Design

DESIGN DU COUVERCLE

2076PIP125R26-28S45

EAN 4031582360929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES



Prix Red Dot
Design