

STEM

R10-8x28 / 8

EAN 4031582321487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	narezan navoj
Prečnik stablo	8 mm

PERFORMANSE

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Osovina
Tip	pribor
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Sveukupna visina	3.5 mm
Ukupna težina	0.02 kg