PRODUKTINFORMATION

INTEGRAL

2040XSX200R05-32

EAN 4031582341782



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Integral
Type	Drejeligt Hjul
Standard	lignende EN12531-Hospitalssengehjul
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-30 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	229 mm
Samlet vægt	1,73 kg
Certificering	Testet og overvåget af TÜV Süd

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Lukket
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Udladning	60 mm
Udfaldsradius	160 mm
Udfaldsdiameter	320 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje, Forseglet
Trådfang	Integreret trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	59 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Solid Stift, rund
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	45 mm
Tip	Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

IF Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL


2040XSX200R05-32


EAN 4031582341782

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings







IF Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH