

# AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4XM6

EAN 4031582301618



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 제품명            | Agila care                     |
| 하우징 유형         | 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터               |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg                         |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg                         |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C                         |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C                          |
| 총높이            | 188 mm                         |
| 전체 체중          | 1.025 kg                       |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌     |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무    |
| 베어링        | 플레인 베어링    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음   |
| 직경         | 150 mm     |
| 트레드 폭      | 32 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋     | 45 mm    |
| 회전 반경   | 120 mm   |
| 회전 간섭   | 240 mm   |

## 피팅

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
| 볼트 직경 | 32 mm                      |
| 볼트 길이 | 51 mm                      |

제품 정보

# AGILA CARE

2474PJO150R36-32S30 4XM6

EAN 4031582301618

기술 도면

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

