

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807
订单号 00005440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	155 mm
总宽度	75 mm
总重量	1.156 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 黑色, 硫化
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	40 mm
旋转半径	123 mm
转向干涉	246 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807
订单号 00005440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

