

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999

Numero d'ordine 00036680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila stainless                 |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 75 kg                           |
| Portata statica                     | 150 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 100 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 43 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,29 kg                         |

## RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene            |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica      |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano         |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001) |
| Parafili                    | Senza parafili           |
| Diametro                    | 75 mm                    |
| Larghezza battistrada       | 25 mm                    |
| Larghezza corpo             | 25 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A               |

## SUPPORTO

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiale                 | Acciaio Inossidabile, medio |
| Forma della forcella      | Largo                       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere        |
| Colore                    | Acciaio Inossidabile        |
| Disassamento              | 24 mm                       |
| Raggio di piroettamento   | 81 mm                       |
| Ingombro di piroettamento | 162 mm                      |
| Diametro cuffia superiore | 43 mm                       |
| Inossidabile              | ✓                           |

## FISSAGGIO

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite                                                             |
| Diametro del foro | 11 mm                                                                     |
| Suggerimento      | Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza. |

# AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999

Numero d'ordine 00036680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

