

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	25 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	50 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,02 kg
Teljes szélesség	20 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ferde
Szín	Kék passzívált
Kupola átmérője	20 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	25 mm
Futófelület szélessége	13 mm
Test szélessége	13 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	40 mm
Talplemez szélessége	17 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	30 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	30 mm
Tengely furat átmérője	4,5 mm

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Rendelési szám 00021131

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

