TERMÉKINFORMÁCIÓK

# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Compacta |
| Ház típusa | Fixvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 25 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 50 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 0,02 kg |
| Teljes szélesség | 20 mm |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Ferde |
| Szín | Kék passzivált |
| Kupola átmérője | 20 mm |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
| Tengely | Szegecselt |
| Kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 25 mm |
| Futófelület szélessége | 13 mm |
| Test szélessége | 13 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 40 mm |
| Talplemez szélessége | 17 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 30 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 30 mm |
| Tengely furat átmérője | 4,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# COMPACTA

2198UOI025P60-40x17

EAN 4031582300284

Rendelési szám 00021131

**Termékrajzok**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH