ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●●
Шум движения	●●○○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	3360 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	2800 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	5600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	2,58 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	35 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6307


DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Номер заказа 00801262

Чертежи изделия




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 200x50-Ø35 HL60

EAN 4031582320053

Номер заказа 08801262



© Copyright 2026 TENTE International GmbH