

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Rendelési szám 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	900 kg
Statikus teherbírás	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,547 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	88 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	90 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapág típusa	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Rendelési szám 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

