

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567  
 订单号 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	○○○○○
运动噪音	○○○○○
损耗	○○○○○
耐腐蚀性	○○○○○

## 核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	250 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	123 mm
总宽度	118 mm
总重量	5.289 kg

## 轮子

轴承	未加工中心
直径	75 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm

## 支架

偏移量	30 mm
旋转半径	72 mm
转向干涉	144 mm
圆顶直径	104 mm

## 固定件

上板长	112 mm
上板宽	112 mm
上板孔长度 (最大)	92 mm
上板孔宽度 (最大)	92 mm
上板孔直径	9 mm