

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Supratech
Викиди CO2 (сфера 3)	0.99
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,24 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	36,5 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Номер замовлення 10010291

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

