

## ALPHA

3470UFP160P63

EAN 4031582327519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ● ● |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha                                 |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 300 kg                                |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 200 kg                                |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 600 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                 |
| Загальна висота                    | 200 mm                                |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                 |
| Загальна вага                      | 2,24 kg                               |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Колір               | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                 |
| Радіус повороту     | 135 mm                |
| Поворотне з'єднання | 270 mm                |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                 |

## КОЛЕСО

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness          | м'який                                        |
| Матеріал тіла           | Поліамід                                      |
| Матеріал протектору     | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник               |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                            |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)                        |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                       |
| Діаметр                 | 160 mm                                        |
| Протектор               | 46 mm                                         |
| Ширина тіла             | 46 mm                                         |
| Твердість Протектор (A) | 63 Прибережна A                               |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ALPHA

3470UFP160P63

EAN 4031582327519

Номер замовлення 00005604  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

