

NOVATECH

ITP 250X55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347

Número de pedido 00834555



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 1000 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 800 kg

Capacidad de carga estática 2000 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 2,343 kg

ARO

Material del cuerpo Aluminio

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Sin protector de roscas

Diámetro 250 mm

Ancho de Banda de rodadura 55 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 66 mm

Anchura del cuerpo 55 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

NOVATECH

ITP 250X55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347

Número de pedido 00834555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

