INFORMAÇÕES DO PRODUTO

NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Indefinido
Material do piso da roda	Polipropileno, macio
Diâmetro	82 mm
Largura do Piso	100 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Diâmetro do rolamento de esferas	47 mm
Largura do rolamento de esferas	12 mm

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	800 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x100-Ø47x12

EAN 4031582369557

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto





