

## NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Nume produs                       | Novatech |
| Tip                               | Roată    |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 800 kg   |
| Conductiv electric                | Nu       |
| Inoxidabil                        | Nu       |
| Capacitate de încărcare statică   | 1600 kg  |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C   |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C    |

## ROATĂ

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Oțel, fier                           |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată                  |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet            |
| Diametru                                | 85 mm                                |
| Benză de rulare                         | 80 mm                                |
| Diametrul găurii Axă                    | 12 mm                                |
| Lungime butuc                           | 85 mm                                |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A                        |
| Tip etanșare                            | B                                    |
| Potrivit pentru                         | linde                                |

