

# INTEGRAL TWIN TORSION

3940UAC125R05-32 RAL7001

EAN 4031582382532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Termék neve                       | Integral twin torsion              |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő                  |
| Standard                          | hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők |
| Teberbírás 3 km/h-nál             | 125 kg                             |
| Teberbírás 4 km/h-nál             | 125 kg                             |
| Statikus teherbírás               | 250 kg                             |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C                             |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                              |
| Összsúly                          | 150 mm                             |
| Teljes szélesség                  | 62 mm                              |

## KERÉK

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                              |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán               |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                |
| Átmérő                       | 125 mm                                |
| Futófelület szélessége       | 12 mm                                 |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                            |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D                            |

## VÁZ

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Anyag        | Acéllemez, nehéz        |
| Villa alakja | Ikerkeres villa         |
| Forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szín         | Ezüstszürke (RAL7001)   |
| Ellensúlyoz  | 37,5 mm                 |
| Körbeforgás  | 100 mm                  |
| Körbeforgás  | 200 mm                  |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 32 mm             |
| Csavar hossza     | 45 mm             |

# INTEGRAL TWIN TORSION

3940UAC125R05-32 RAL7001

EAN 4031582382532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

