

NOVATECH

ETX082x70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	700 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	70 mm
Průměr otvoru pro Šroub	17 mm
Délka náboje	75 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Typ ložiska	6303
Typ těsnění	B
Vhodné pro	jungheinrich_mic

