

ELASTECH

IFP300X55-Ø25

EAN 4031582366310



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Алюминий |
| | мягкий |
| Материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 300 mm |
| Ширина Протектор | 55 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 25 mm |
| Длина хаба | 60 mm |
| Твердость Протектор (A) | 68 Береговая A |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Elastech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 600 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 480 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

