

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, blokprofiel
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	74 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	55 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	400 kg
Totaal gewicht	2,23 kg

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Bestelnummer 00031051
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

