

## ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                     | Alpha                                                                   |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз, Концевик<br>колесной опоры |
| Стандартный                           | EN12532 - Транспортировочное<br>оборудование                            |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 135 kg                                                                  |
| Электропроводящий                     | Нет                                                                     |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                                                     |
| Грузоподъемность статическая          | 270 kg                                                                  |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -20 °C                                                                  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 60 °C                                                                   |
| Общая высота                          | 200 mm                                                                  |
| Общий вес                             | 2,67 kg                                                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                   |
| Радиус поворота       | 135 mm                  |
| Поворотное соединение | 270 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса        | Листовая сталь                      |
| Материал протектора     | Литая резина, черная                |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый)<br>подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                       |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                   |
| Диаметр                 | 160 mm                              |
| Ширина Протектор        | 40 mm                               |
| Твердость Протектор (A) | 85 Береговая A                      |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 137 mm                 |
| Ширина пластины                             | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 105 mm                 |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи изделия

