

LUMINA

5525PJ050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	71,5 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,103 kg
Typ obličeje	Medvídek

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Běhoun	Dopravní šedá A (RAL7042)
Barva Kolo	Světle zelená (Pantone 376C)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	10 mm
Šířka těla	10 mm
Tvrdost Běhoun (A)	90 pobřeží A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Světle zelená (Pantone 376C)
Offset	20 mm
Radius otočení	60 mm
Otočné rušení	120 mm
Průměr otočné kamery	23 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm



Ocenění Red
Dot
Design
Award



LUMINA

5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění Red
Dot
Design
Award