

# LEVINA

5377UAP150R05-18X62

EAN 4031582363951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Levina
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	190 mm

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	40 Shore D

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	38 mm
회전 간섭	240 mm

## 피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	18 mm
볼트 길이	62 mm



유니버설 디자인 어워드



도이처 디자이너 클럽

제품 정보

# LEVINA

5377UAP150R05-18X62

EAN 4031582363951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---



유니버설  
디자인 어워드



도이처  
디자이너 클럽