

## AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687

Numero d'ordine 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                             |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi   |
| Portata a 3 km/h                    | 40 kg                             |
| Portata statica                     | 80 kg                             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                             |
| Altezza totale                      | 72 mm                             |
| Peso complessivo                    | 0,255 kg                          |

## RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio        |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto                  | Coni di sfere            |
| Parafili                    | Con parafili             |
| Diametro                    | 50 mm                    |
| Larghezza battistrada       | 19 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A               |

## SUPPORTO

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Materiale               | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella    | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere      |
| Disassamento            | 24 mm                     |

## FISSAGGIO

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
| Diametro perno    | 11 mm                                  |

# AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687

Numero d'ordine 00006927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

