

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	630 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	155 mm
Общий вес	14,68 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	35 mm
Радиус поворота	123 mm
Поворотное соединение	246 mm
Диаметр купола	130 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Необработанная Хаб
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	40 mm
Ширина тела	40 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	145 mm
Ширина пластины	145 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Номер заказа 00800114

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

