

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ○ ○ ○ |
| Odejście | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu | Duratech heat |
| Typ | Koło |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 50 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Tak |
| Nośność statyczne | 100 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 134 °C |
| Waga całkowita | 0,08 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|---|
| Materiał ciała | Syntetyki termoplastyczne, Odporność na działanie wysokich temperatur |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Sucha tuleja łożyskowa |
| Kolor Koło | Czarny |
| Średnica | 75 mm |
| Szerokość Bieżnia | 25 mm |
| Średnica otworu Oś | 8 mm |
| Długość piasty | 27 mm |
| Szerokość korpusu | 25 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 80 Shore D |

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Numer zamówienia 00039930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

