INFORMACJE O PRODUKCIE

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Syntetyki termoplastyczne, Odporność na działanie wysokich temperatur
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło	Czarny
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	27 mm
Szerokość korpusu	25 mm
Twardość Bieżnia (D)	80 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●○○○
Odejście	●●●●●
Odporność na korozję	●●●●●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech heat
Typ	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	134 °C
Waga całkowita	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Numer zamówienia 00039930

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH