

# NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489

Numéro de commande 00827826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps         | Acier, fer                      |
| Bandage                   | Polyuréthane, Coulé             |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue              | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils                 | Avec protège-filet              |
| Diamètre                  | 120 mm                          |
| Largeur du Bandage        | 50 mm                           |
| Diamètre du trou de l'Axe | 25 mm                           |
| Longueur de moyeu         | 50 mm                           |
| Largeur du corps          | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (A)     | 92 Shore A                      |
| Dureté du Bandage (D)     | 42 Shore D                      |
| Type de roulement         | 6304                            |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Novatech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 600 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 480 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 1200 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids global                    | 1,04 kg                           |

# NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489

Numéro de commande 00827826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

