제품 정보

# LUMINA

## AA23PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582413045



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

### 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●○○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

### 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Lumina |
| 하우징 유형 | Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 40 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 80 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 54 mm |
| 전체 너비 | 55 mm |
| 전체 체중 | 0.07 kg |

### 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 폴리프로필렌 |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 , 닫힘 |
| 스위블 베어링 | 스템 , 회전 |
| 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 오프셋 | 20 mm |
| 회전 반경 | 52 mm |
| 회전 간섭 | 104 mm |
| 돔 직경 | 0 mm |

### 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
| 트레드 재질 | 열가소성 고무 |
| 베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 차축 | 리벳 |
| 트레드 색상 | 트래픽 회색 A(RAL7042) |
| 휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 없음 |
| 직경 | 50 mm |
| 트레드 폭 | 8 mm |
| 차축 홀 직경 | 0 mm |
| 허브 길이 | 0 mm |
| 차체 너비 | 8 mm |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A |

### 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

제품 정보


# LUMINA

AA23PJI050L51-10 9011/9011/7042

EAN 4031582413045

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 제품 도면



© Copyright 2026 TENTE International GmbH