

KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743

Número de comanda 00838705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ●

El soroll del moviment ● ○ ○ ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ●

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa load
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	840 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	700 kg
Tracidad de carga estàtica	1680 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	170 mm
Pes total	3 kg

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Desplaçament	48 mm
Scio de giro	110,5 mm
Sterferencia de giro	221 mm
	✓

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743
Número de comanda 00838705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

