

# ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306  
Bestelnummer 00030962

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	250 kg
Statisch Draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,401 kg

# ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306  
Bestelnummer 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

