

## LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Lumina                |
| Ház típusa                        | Kerékfékes görgő      |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                |
| Elektromosan vezető               | Nem                   |
| Rozsdamentes                      | Nem                   |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                 |
| Összsúly                          | 0,3 kg                |
| Teljes szélesség                  | 65 mm                 |

## VÁZ

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid                                  |
| Villa alakja    | Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható                          |
| Szín            | Fehéralumínium (RAL9006)                  |
| Ellensúlyoz     | 30 mm                                     |
| Körbeforgás     | 212 mm                                    |
| Kupola átmérője | 45 mm                                     |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán    |
| Csapág                       | Siklócsapág távtartóval    |
| Tengely                      | Szegecselt                 |
| Futófelület színe            | Grafitfekete (RAL9011)     |
| Kerék színe                  | Fehéralumínium (RAL9006)   |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 75 mm                      |
| Futófelület szélessége       | 10 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 0 mm                       |
| Kerékagy hossza              | 0 mm                       |
| Test szélessége              | 10 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                 |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 11 mm                       |

# LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672

Rendelési szám 00074380

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

