PRODUKTINFORMATION

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Type	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,16 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	34,9 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Bestillingsnummer 00030823

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH