



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	1440 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1200 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	2400 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	245 mm
Àmplia general	98 mm
Pes total	7,98 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Color	Passivat blau
Lubrication nipple	1
Dome Dictel	96 mm

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	60 mm
Corporació ample	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

