



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte           | Kappa      |
| Tipus                      | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 1440 kg    |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 1200 kg    |
| Conducció elèctrica        | No         |
| Inoxidable                 | No         |
| Tracidad de carga estàtica | 2400 kg    |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C     |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C      |
| Alçada total               | 245 mm     |
| Àmplia general             | 98 mm      |
| Pes total                  | 6,57 kg    |

#### SUPORT

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Material d'habitatge | ferro fos o ferro forjat, pesat |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                 |
| Color                | Passivat blau                   |
| Lubrication nipple   | 1                               |
| Dome Dictel          | 96 mm                           |

#### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Ferro Colat                   |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Eix                                 | Estirada de nou               |
| Roda de color                       | Amarillo de mel (RAL1005)     |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diametralització                    | 200 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 60 mm                         |
| Corporació ample                    | 60 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                    |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                    |

#### FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 135 mm            |
| Placa ampla                           | 110 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

