产品信息

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Aviana
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	102 mm
总宽度	69 mm
总重量	0.37 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	银灰色 （RAL7001）
偏移量	28 mm
旋转半径	68.5 mm
转向干涉	137 mm
圆顶直径	54 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	圆锥球轴承不锈钢
轮子颜色	石板灰 （RAL7015）
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 （A）	92 岸 A
胎面硬度 （D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	带制动元件的矩形板
上板长	70 mm
上板宽	55 mm
上板孔长度（最小）	51 mm
上板孔长度（最大）	41 mm
上板孔宽度（最小）	51 mm
上板孔宽度（最大）	57 mm
上板孔直径	5.5 mm

红点设计奖

德国设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸





红点设计奖

德国设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH