

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Номер заказа 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ○○○○○

Шум движения ○○○○○

Исчезновение ○○○○○

Устойчивость к коррозии ○○○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	630 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	141 mm
Общий вес	13,953 kg

КОЛЕСО

Подшипник	Необработанная Хаб
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	40 mm
Ширина тела	40 mm

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	35 mm
Радиус поворота	115 mm
Поворотное соединение	230 mm
Диаметр купола	130 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	145 mm
Ширина пластины	145 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD

EAN 4031582496574

Номер заказа 00800208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

