

## SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Pasūtījuma numurs 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Supratech                        |
| Korpusa tips                         | Ritenis                          |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                           |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais svars                       | 0,239 kg                         |

## RITENIS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns            |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija   |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli       |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga       |
| Diametrs               | 125 mm                   |
| Protektora platums     | 32 mm                    |
| Ass atveres diametrs   | 12 mm                    |
| Rumbas garums          | 34,9 mm                  |
| Korpusa platums        | 32 mm                    |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A              |

# SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534

Pasūtījuma numurs 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

